

CCG 18-125-10 PD AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante avec interrupteur « homme mort », pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

454,80 € avec VAT
(379,00 € HT)

Référence: 7 122 04 61 00 0



Avantages

- > Durée de vie maximale garantie par la toute dernière génération de moteur brushless FEIN PowerDrive. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les saletés et poussières.
- > Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
- > Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- > Fournit la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- > Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
- > La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- > La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- > Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- > Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- > Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- > Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- > Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- > Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- > Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 clé

Equipement

- ✓ Frein
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation
- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Protection électronique contre les surcharges
- ✓ Interrupteur "homme mort" AutoStop



Applications

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



Brossage



Satinage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
ProCORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

Moteur

brushless

Vitesse à vide

2 500 - 8 500 trs/min

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Poids sans batterie

2,00 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

86 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

97 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

99 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

4,9 m/s²
1,5 m/s²

Incertitude de la valeur
de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

