

# CC1,5-TS-2,10F S/T AU - 压接插针

1029395

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029395>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 1.5 mm，车削，孔式插头，插针材料: CuZn，触点表面: Ni/Au，接线容量: 1.5 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup>，AWG 14

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1029395          |
| 包装单位       | 100 pc           |
| 最小订货量      | 100 pc           |
| 销售关键代码     | AF2CJB           |
| 产品关键代码     | AF2CJB           |
| 目录页面       | 页码278 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626530895    |
| 单件重量（含包装）  | 0.35 g           |
| 单件重量（不含包装） | 0.35 g           |
| 原产地        | DE               |

# CC1,5-TS-2,10F S/T AU - 压接插针



1029395

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029395>

## 技术数据

### 安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 卡接 |
|------|----|

### 产品属性

|      |           |
|------|-----------|
| 产品类型 | 压接插针      |
| 型号   | 对应各自的孔式插针 |
| 触点类型 | 车削        |

### 连接数据

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 连接方式         | 压接                       |
| 触点类型         | 孔式插头                     |
| 连接系统         | 压接                       |
| 导线横截面        | 1.5 mm² ... 1.5 mm² (柔性) |
| 可连接导线横截面AWG  | 14 (柔性)                  |
| 柔性导线横截面      | 1.5 mm² ... 1.5 mm²      |
| 可连接导线横截面 AWG | 14 ...                   |

### 材料规格

|        |       |
|--------|-------|
| 接触件材料  | CuZn  |
| 材料接触表面 | Ni/Au |

### 尺寸

#### 机械特性

|      |        |
|------|--------|
| 接点直径 | 1.5 mm |
|------|--------|

### 机械特性

#### 机械参数

|       |       |
|-------|-------|
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
|-------|-------|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 85 °C |
|-----------|------------------|


# CC1,5-TS-2,10F S/T AU - 压接插针

1029395

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029395>



## 图纸



压接件，直径:1.5 mm

# CC1,5-TS-2,10F S/T AU - 压接插针



1029395

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029395>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CC1,5-TS-2,10F S/T AU - 压接插针

1029395

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029395>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.376千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)