

产品参数表

规格



TeSys Deca 接触器附件

LX1D6M7

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器线圈
产品短名	LX1D6
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz
平均电阻	102 Ω 在...上 20 °C
闭合电路电感	6.7 H
产品适用范围	LC1D40 LC1D50 与 LC1D65...D95 兼容
机械寿命	4 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈释放: 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈起动: 0.8...1.1 Uc 50 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈起动: 0.85...1.1 Uc 60 Hz (当运行温度 <=55 °C)
(~50Hz起动)功耗 (VA)	245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz吸持)功耗 (VA)	26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	6...10 W 在...上 50/60 Hz

环境

运行温度	-5...60 °C
净重	0.28 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.700 cm
Package 1 Width	9.500 cm
Package 1 Length	12.500 cm
Package 1 Weight	313.000 g

免责声明：本文档不代替或不用于确定附件于特定用户应用产品的适用性或可靠性

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.318 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

[欧盟RoHS指令](#)

主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）

SCIP编号

33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件

无需具体的回收操作

回收

No