



Données techniques

SUCF205CC


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire. Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

COMPOSITION DU KIT

SCC205, SUC205, SF205N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	27 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	35,8 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B - Largeur Bague Intérieure	34,1 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle	60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	16 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	70 mm
L - Largeur / diamètre du logement	95 mm
N - Dimension trou de fixation	12 mm
S - Distance face / centre du palier	14,3 mm
Z - Largeur avec couvercles	39,1 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,957 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

