

LC1E400F7

Contacteur, EasyPact

TVS, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 400A, 110V AC coil



Principales

Gamme	EasyPact
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	LC1E
Application du contacteur	Charge résistive (AC-1) Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi	AC-1 AC-3
Description des pôles	3P
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance 500 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
[Uc] control circuit voltage	110 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Puissance moteur kW	110 KW à 220...230 V CA 50/60 Hz 200 KW à 380...400 V 220 KW à 415 V 250 KW à 440 V 257 KW à 500 V 280 kW à 660...690 V
Composition des contacts pôle puissance	3F
[Ith] courant thermique conventionnel	500 A à <40 °C) pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	4000 A à 440 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure	3200 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	3600 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
Calibre du fusible à associer	10 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour télécommande se conformer à CEI 60947-5-1 630 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
Impédance moyenne	0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz pour circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle	42 W AC-3 65 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV bobine non connectée au circuit d'alimentation se conformer à CEI 60947
Endurance mécanique	4000000 cycle
Durée de vie électrique	250000 Cycle AC-1 600000 cycle AC-3
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc 55 °C opérationnel 50/60 Hz 0,35 à 0,5 Uc 55 °C perte de niveau 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA	1075 VA 50 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C) 1075 VA 60 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	15 VA 50 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C) 15 VA 60 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique	14 W pour télécommande

Temps de fonctionnement	100...170 ms avec ouverture 40...75 ms avec fermeture
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C
Mode de raccordement	Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: rigide sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - rigidité du câble: rigide sans embout Circuit de puissance: câble avec cosse 2 - diamètre externe: 150 mm Circuit de puissance: barres 2 - section du jeu de barre: 30 x 5 mm
Couple de serrage recommandé	Télécommande :1,2 N.m Circuit de puissance :35 N.m
Tension de commutation minimale	17 V pour télécommande
Courant commuté minimum	5 mA pour télécommande
Résistance d'isolement	> 10 MΩ pour télécommande
Temps de non-chevauchement	1,5 Ms sur excitation garanti entre contact NC et NO 1,5 ms sur désexcitation garanti entre contact NC et NO
Support de montage	Platine

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60947-4-1 CEI 60947-1
Certifications du produit	EAC CE
Degré de protection IP	IP00 se conformer à CEI 60529
Température ambiante autour de l'appareil	-20...70 °C à Uc -60...80 °C stockage -5...55 °C opération
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Robustesse mécanique	Vibrations contacteur ouvert (1,5 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur ouvert (6 Gn pour 11 ms) Vibrations contacteur fermé (5 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Hauteur	375 mm
Largeur	213 mm
Profondeur	219 mm
Poids du produit	9,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,8 cm
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,0 cm
Poids de l'emballage 1	9,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.