


アクチュエ ーター

販売事業者
Rs-online



51-195.025D2F



<https://rs-online.eao.com/component/51-195.02...>

お客様の製品:



51-195.025D2F アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法: 24 mm x 18 mm

フロント形状: 長方形

取付け

デザイン: フラッシュ

取付け穴: 21 mm x 27 mm

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

- 250 VAC, 5 A (Ω)
- 250 VAC, 3 A (はんだ端子)
- 250 VAC, 2 A (誘導負荷, $\cos(\phi) = 0.7$)
- 125 VAC, 3 A (誘導負荷, $\cos(\phi) = 0.7$)
- 220 VDC, 0.1 A (誘導負荷, L:R = 30 ms)
- 110 VDC, 0.2 A (誘導負荷, L:R = 30 ms)
- 60 VDC, 0.7 A (誘導負荷, L:R = 30 ms)
- 24 VDC, 2 A (誘導負荷, L:R = 30 ms)

接点: 1 NC / 1 NO

定格動作電圧 **Ue**: EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC

スイッチング定格: 250 V @ 5 A

電気の寿命: 5万回操作

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、part 15に準拠

保護等級: II

規格: EN / IEC 61058-1に準拠

熱電流 **Ith**: 5 A、EN / IEC 60947-5-1に準拠
最大電流は、連続動作時および周囲温度で、引用された最大値を超えないこと。

機械的特性

端子:	はんだ端子
接点 材質:	金
スイッチング動作:	レスト (a) - オルタネイト (a)
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	セルフクリーニング、ダブルブレードスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点1個、ノーマルオープン接点1個。
スイッチング ポジション:	2ポジション
スイッチング角度:	90° 背面
機械的寿命:	5万回
操作力:	1.8 ~ 6 N、スイッチングエレメントの数による
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
電線断面図:	スナップアクション スwitchングエレメント、側面は錫メッキのはんだ端子 最大線径 1.2 mm×2本 燃り線ケーブルの最大電線断面積 1 × 1 mm ²
重量:	0.017 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6に準拠)
耐振動性:	10 g、10 Hz ~ 1500 Hz、振幅 0.75 mm (正弦波)、DIN EN 60512-4-4、DIN EN 60068-2-6に準拠
耐候性:	標準状態、DIN EN 60068-2-30に準拠 DIN EN 60068-2-14による条件変更

認証

認証:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, 21 mm x 27 mm, 24 mm x 18 mm, 長方形, 1 NC / 1 NO, レスト (a) - オルタネイト (a), はんだ端子, IP65、DIN EN 60529に準拠

ハウジング 色:

黒


ヒント:

標準ロック DOM 311


最大接点数:

4


スイッチングポジション:




配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:



A = 半田端子

B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm