



Betätigungselement für  
Nockenschalter, Ø 38mm, Knebel,  
schwarz

KAA2H

EAN Code: 3389110980745

Hauptmerkmale

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony Series K                                    |
| Produkt- oder Komponententyp | Nockenschalter-Bedienkopf                           |
| Komponentenname              | KAA                                                 |
| Produktkompatibilität        | Frontmontagegehäuse 12 und 20 A von Ø 22 mm Bohrung |
| Nockenschalter-Frontelement  | Mit Frontring Ø 38 mm, Kunststoff                   |
| Operatortyp                  | Schwarz Griff, Länge = 35 mm                        |
| Verriegelung des Drehgriffs  | Ohne                                                |
| Ausführung des Schildes      | Mit mattschwarz Hinweistext                         |

Zusatzmerkmale

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| CAD-Gesamtbreite        | 38 mm          |
| CAD-Gesamthöhe          | 38 mm          |
| CAD-Gesamttiefe         | 77 mm          |
| Länge                   | 35 mm          |
| Produktgewicht          | 0,048 kg       |
| Kompatibilitätscode     | KAA            |

Montage

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TC                                                           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...55 °C                                                  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                  |
| Stoßfestigkeit                   | 30 gn entspricht IEC 68-2-27                                 |
| Vibrationsfestigkeit             | 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)                 |
| Schutzart (IP)                   | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

Verpackungseinheiten

|              |        |
|--------------|--------|
| VPE 1 Art    | PCE    |
| VPE 1 Menge  | 1      |
| VPE 1 Höhe   | 3,5 cm |
| VPE 1 Breite | 5,5 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Länge   | 9,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 58,0 g   |
| VPE 2 Art     | S01      |
| VPE 2 Menge   | 28       |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 1,728 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                     |
| China RoHS-Verordnung           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> |

### Use Again

| Reproduktion |    |
|--------------|----|
| Rücknahme    | No |