

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - échangeur latéral air/air - 36w/k - 230v - 50/60hz

NSYCEA36

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CE
Type de produit ou équipement	Échangeur air-air
Type de montage	Côtés de l'enveloppe
Puissance de refroidissement	36 W l'alim. est obtenue par multipl. d'électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)

### Complémentaires

Débit nominal	Circuit externe: 570 m3/h Circuit interne: 570 m3/h
Type de commande	Thermostat
Plage de réglage de la température	5...60 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 5...55 °C
Nature du fluide	Air
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
[In] courant nominal	0,7 A
Puissance consommée en W	160 W
Hauteur	Externe: 771 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe : 103 mm
Poids Net	10 kg
Niveau sonore	62 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type de protection	Protection thermique: T 1 A
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Degré de protection IP	IP22 (IP externe) IP55 (IP interne)
Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/42/CE - machine

---

<b>Normes</b>	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1
---------------	---

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
----------------------------------	---

---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	17,000 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	37,000 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	91,000 cm
----------------------------------	-----------

---

<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	16,000 kg
----------------------------------	-----------

---

<b>Type d'emballage 2</b>	P12
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
---------------------------------------	----

---

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	109,000 cm
---------------------------------	------------

---

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,000 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
----------------------------------	------------

---

<b>Poids de l'emballage 2</b>	183,000 kg
-------------------------------	------------

## Garantie contractuelle

---

<b>Coverage</b>	Produit de base
-----------------	-----------------

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Oui**

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.