

停止スイ ッチ

84-6331.2B20

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-6331.2...>

お客様の製品:



84-6331.2B20 停止スイッチ

前面

フロント寸法: Ø 32 mm

フロント形状: 丸形

取付け

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 黒

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: マッシュルームヘッド

レンズ 外観: 不透明

レンズ: 丸形

スイッチング ポジション リング: 黒

照光 色: 赤

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリAC-15

電圧

120 VAC

240 VAC

電流

3 A

1.5 A

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリDC-13

NO接点

NC 接点

NO/NC 接点

(48VA)

(60 VA)

12 VDC/2.0 A

12 VDC/2.5 A

125 VDC/0.22 A

DC24V/2.0A

24 VDC/2.5 A

250 VDC/0.11 A

48 VDC/1.0 A

48 VDC/1.25 A

60 VDC/0.8 A

60 VDC/1.0 A


接点:	1 NC / 1 NO	
定格電圧:	5 - 30 V DC (LED)	
定格動作電圧 Ue :	EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC	
定格インパルス耐電圧 Uimp :	4 kV、EN IEC 60947-1に準拠	
定格絶縁電圧 Ui :	EN / IEC 60947-1に準拠した250 V	
定格短絡電流:	1 000 A、短絡装置 6 A gG タイプ(EN 60947-5-1)	
推奨最低動作データ:	電圧	1 VAC/DC
	電流	1 mA
スイッチング定格:	250 V AC @ 1,5 A	
電氣的寿命:	5万回操作	
電氣強度:	500 VAC、50 Hz、1 分間 DIN IEC 60512-2 に準拠	
過電圧カテゴリ:	III, EN / IEC 61058-1に準拠	
汚染度:	3、EN IEC 60947-1に準拠	
保護等級:	II, EN / IEC 60947-5に準拠	
規格:	EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、DIN EN ISO 13850、EN IEC 60204 に準拠	
熱電流 Ith :	5 A	

機械的特性


端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
接点 材質:	金
スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数 ≥ 5万回
操作力:	20 N ±4 N
操作トラベル:	約 4mm

す。 ,アクチュエーターハウジングの材質 : UL94 V0に準拠したプラスチック ,レンズ材質 UL94 V2準拠のプラスチック


配線図:



コンポーネント レイアウト:



マウントカットアウト:



寸法図:

