

2907262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式防雷保护器，符合1类/II级，用于电源网络，零地分开。

优势

- 具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品，从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
- 一致的“热”插拔保护模块，易于维护
- 机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
- 得益于具有低残压特性的放电间隙技术，在出现高能雷电流事件的情况下，可提供最佳的保护效果
- 在最小的空间内实现最大的性能：紧凑型设计在高额定电压下具有高放电容量

商业数据

订货号	2907262
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL1172
产品关键代码	CL1172
目录页面	页码36 (C-4-2019)
GTIN	4055626176710
单件重量（含包装）	382.1 g
单件重量（不含包装）	359.84 g
原产地	DE

2907262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

技术数据

产品属性

产品类型	组合型
产品系列	SEC Family
IEC 类别	I / II
	T1 / T2
EN类型	T1 / T2
IEC 电源系统	TN-S
	TT
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
位数	1
电涌保护故障报警	可视状态指示窗口和远程遥信报警触点

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
------------	---------------

指示器/远程信号发送

连接名称	远程遥信报警触点
切换功能	转换触点
标称工作电压	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
操作电流	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
紧固扭矩	4.5 Nm
剥线长度	18 mm
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
可连接导向横截面 AWG	13 ... 2
连接方式	叉形电缆端头
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²

远程遥信报警触点

连接方式	采用COMBICON直插式/螺钉连接
螺纹	M2
紧固扭矩	0.25 Nm
剥线长度	7 mm


FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 1+2类组合式电涌保护器

2907262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16

尺寸

尺寸图	
宽度	35.6 mm
高度	95.2 mm
深度	74.5 mm
水平针距	2 分区

材料规格

颜色 (针式连接器)	浅灰 (RAL 7035)
颜色 (基本元件)	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
材料组	I
外壳材料	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

保护电路

保护通道	N-PE
动作方向	N-PE
额定电压 U _N	400 V AC (TN - only N-PE) 400 V AC (TT - only N-PE)
额定频率f _N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压U _C	440 V AC
额定负载电流I _L	125 A (< 55 °C)
残流I _{PE}	≤ 0.01 mA
标称放电电流I _n (8/20) μs	100 kA
冲击放电电流 (10/350) μs , 充电	50 As
冲击放电电流 (10/350) μs , 比能	2500 kJ/Ω
冲击放电电流 (10/350) μs , 峰值I _{imp}	100 kA
断开续流能力I _{fi}	100 A

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 1+2类组合式电涌保护器



2907262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

电压保护水平 U_p	$\leq 2.5 \text{ kV}$
残压 U_{res}	$\leq 2.5 \text{ kV}$ (I_n 时)
6 kV (1.2/50) μs 的脉冲工作电压	$\leq 2.5 \text{ kV}$
U_T 下的TOV动作	1200 V AC (200 ms / 耐受模式)
响应时间 t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 80 °C
海拔	$\leq 2000 \text{ m}$ (amsl)
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 %
冲击力 (运行)	30g (半正弦 / 11 ms/ 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
振动 (操作)	5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV	440 V AC
电压保护标准VPR	1500 V
额定放电电流 I_n	20 kA
保护通道	N-G
额定电压	400 V AC
电源分配系统	Single phase
额定频率	50/60 Hz
SPD型号	2CA

UL指示器/遥信

工作电压	125 V AC
交流工作电流	1 A AC

UL连接数据

紧固扭矩	40 lb _f -in.
可连接导向横截面 AWG	3 ... 2

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011

EN 61643-11

标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
------	---------------


FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 1+2类组合式电涌保护器

2907262


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

图纸

电路图



尺寸图



FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 1+2类组合式电涌保护器



2907262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>



cUL认证
认证ID: FILE E 330181



UL认证
认证ID: FILE E 330181



EAC
认证ID: RU C-DE.*09.B.00169

UAE-RoHS
认证ID: 23-10-88709

cULus认证

FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 1+2类组合式电涌 保护器



2907262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130802
ECLASS-13.0	27171201

ETIM

ETIM 9.0	EC000381
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

2907262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907262>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	79a751cd-86e6-4c44-9b2e-6c9f45a6729b

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn