

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - ventilateur toit - 575m3/h - 230V - RAL9003

NSYCVF575M230MB

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimaSys                                                   |
| Nom du produit                | ClimaSys CV                                                |
| Type de produit ou équipement | Hotte supérieure avec ventilateur                          |
| Compatibilité de gamme        | Prisma Prisma P<br>Prisma Prisma PH<br>Prisma Prisma iPM M |
| Type de filtre                | G2                                                         |
| Débit nominal                 | Débit libre: 575 m3/h at 50 Hz                             |
| Tension d'entrée              | 230 V 2 phases                                             |

### Complémentaires

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée        | 85 W                                                                 |
| Niveau sonore <lt/> at    | 64 dB                                                                |
| hauteur                   | Externe: 96 mm                                                       |
| Largeur                   | Externe: 340 mm                                                      |
| Profondeur                | Externe : 340 mm                                                     |
| Dimensions de la découpe  | 228 x 228 mm                                                         |
| Matière                   | Hotte :acier                                                         |
| Couleur                   | Hotte : signal blanc (RAL 9003)                                      |
| Degré de protection IP    | IP54                                                                 |
| Composition de l'appareil | 1 hotte : haut du coffret<br>1 ventilateur<br>1 éléments de fixation |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 35,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 35,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 6,012 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAM       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 125,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2  | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 374,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                   |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| <div>Use Better</div>                                                                                                          |                                                   |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                   |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Non                                               |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme aux exemptions                           |
| Numéro SCIP                                                                                                                    | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76              |
| Règlementation REACH                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| <div>Use Again</div>                                                                                                           |                                                   |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                   |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                |