

ICE25-R122X22-A1 - 散热器

1328711

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328711>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

散热器 用于 壳体系列: ICS，标识材料: 铝，阳极化处理，产品系列: ICS25-..122X..，宽度: 22.4 mm，高度: 25 mm，可单独打磨。



优势

- 散热片使成品设备可用于热要求较高的应用中
- 被动散热片，实现可靠散热
- 散热片底座可以灵活定位，适合高度各异的电子组件
- 散热片空端子盖采用紧凑型设计，壳体安装空间充裕
- 由壳体、连接技术、散热片和其他附件组成的定制系统解决方案

商业数据

订货号	1328711
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHAEF
产品关键代码	ACHAEF
GTIN	4063151621988
单件重量（含包装）	88.74 g
单件重量（不含包装）	51.54 g
原产地	CN

ICE25-R122X22-A1 - 散热器

1328711

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328711>



技术数据

说明

概述	可单独打磨。
概述	有关范围，请参考下载区的数据表。

产品属性

产品类型	散热片
外壳类型	散热器
壳体系列	ICS
产品系列	ICS25-..122X..

尺寸

尺寸图	
宽度	22.4 mm
高度	25 mm
长度	127.5 mm
底板厚度 [b]	3.8 mm

材料规格

颜色	铝的颜色
颜色 (外壳)	铝色
标识材料	铝
表面特性	阳极化处理
热敏电阻 R_{th}	6.4 K/W (ΔT 65 K，环境温度)
	8 K/W (ΔT 5 K，环境温度)

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

ICE25-R122X22-A1 - 散热器

1328711

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328711>



冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VDMA 24364:2018-05
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

安装


安装类型	插槽
------	----

包装规格

包装类型	盒装
------	----


图纸

尺寸图




用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

图表



0 K ... 30 K的功耗图表

图表



0 K ... 100 K的功耗图表

ICE25-R122X22-A1 - 散热器



1328711

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328711>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27260501
ECLASS-12.0	27260501
ECLASS-13.0	27260501

ETIM

ETIM 9.0	EC001143
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32131000
-------------	----------

ICE25-R122X22-A1 - 散热器

1328711

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328711>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn