

# Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 125A - pour fusible 22x58mm

A9GSB792W

 Cette option circulaire permet d'éviter 7.472 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Acti9               |
| Nom du produit                | Acti9 SBI           |
| Type de produit ou équipement | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil             | SBI                 |
| Description des pôles         | 3P + N              |

## Complémentaires

|                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] courant nominal                    | 32 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A                                                                               |
| Type de fusible                         | gG fusible - 32...125 A<br>aM fusible - 32...100 A                                                                                   |
| Taille du fusible                       | 22 x 58 mm                                                                                                                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi          | 690 V CA                                                                                                                             |
| Support de montage                      | 35 mm DIN rail symétrique                                                                                                            |
| Description des options de verrouillage | Non cadenassable                                                                                                                     |
| Pas de 9 mm                             | 16                                                                                                                                   |
| Hauteur                                 | 126,5 mm                                                                                                                             |
| Largeur                                 | 140 mm                                                                                                                               |
| Profondeur                              | 70 mm                                                                                                                                |
| Mode de raccordement                    | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> flexible |
| Couple de serrage                       | 3,5 N.m                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Normes                                         | CEI EN 60947-3 |
| Degré de pollution                             | 3              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...60 °C    |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...80 °C    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,800 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 852,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 8,085 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 72,680 kg |

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 7 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

