



PB30-XL

Palier à semelle

Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	Steel sheet
-----------	-------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	117,5 mm	Longueur totale
H 2	66,1 mm	Hauteur
C 0r G	2.700 N	Capacité de charge (logement)
C r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,44 kg	Poids

Cotes de montage

J	95 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation

Dimensions

H	33,3 mm	Distance axe arbre
A	38 mm	Largeur (base)
A 1	26,5 mm	Largeur (tête)
H 1	4 mm	Hauteur (base)



information additionnelle

f ₀	13,8	Facteur de calcul
	GEH62-BT	Corps de palier
	RAE30-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.