

Aplicación: Una caja de pared industrial IP66 de acero templado adecuada para alojar equipos electrónicos y eléctricos en entornos exigentes, donde la zona es propensa a mangueras frecuentes o condiciones generalmente húmedas.

La fuente de alimentación incluye: Carcasa y placa de montaje de puerta, sistema de bloqueo único, placa de casquillo, junta de sellado y accesorios de fijación.

Configuración estándar: Acabado de pintura acabado en polvo de poliéster epoxi con acabado texturizado


Color: RAL7032

Grado de protección: IP66

Contra impactos mecánicos: IK10

Grosor: Carcasa y puerta de 1,2 mm o 1,5 mm de lámina de acero

Placa de montaje: Acero recubierto de zinc de 1,5 mm o 2,0 mm



Código RS	Descripción	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Cuerpo y puerta grosor (mm)	Placa de montaje grosor (mm)
775-5785	Cerradura simple	200	200	150	1,2	1,5
775-5788	Cerradura simple	300	200	150	1,2	1,5
775-5300	Cerradura simple	300	250	150	1,2	1,5
775-5782	Cerradura simple	300	250	150	1,2	1,5
775-5791	Cerradura simple	300	300	150	1,2	1,5
775-5319	Cerradura simple	300	300	210	1,2	1,5
775-5794	Cerradura simple	300	400	200	1,2	1,5
775-5312	Cerradura simple	300	400	210	1,2	1,5
775-5798	Cerradura simple	400	300	150	1,2	1,5
775-5808	Cerradura simple	400	300	200	1,2	1,5
775-5316	Cerradura simple	400	300	210	1,2	1,5
775-5801	Cerradura simple	400	400	200	1,2	1,5
775-5325	Cerradura simple	400	400	210	1,2	1,5
775-5328	Cerradura simple	400	600	210	1,2	1,5
775-5805	Cerradura simple	500	400	150	1,2	1,5
775-5814	Cerradura simple	500	400	200	1,2	1,5
775-5322	Cerradura simple	500	400	210	1,2	1,5
775-5331	Cerradura simple	500	500	210	1,2	1,5
775-5334	Cerradura simple	500	500	300	1,2	1,5