



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XU
Bezeichnung des Sensors	XUF
Nennschaltabstand	0.06 m
Anschlussstyp	M4 x 0.7, Standardgewindeendhülse

Zusatzmerkmale

Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Sensorausführung	Glasfaserausführung
Zielort Produkt	XUDA
Glasfasermaterial	PMMA
Schutzmantelmaterial	PE
Erkennungssystem	Lichttaster
Verwendung der Glasfasern	Positionierung
Glasfaserlänge	2 m
Außendurchmesser	2,2 mm
Minimaler Biegeradius	25 mm
Gewindetyp	M6 x 0.75
Glasfaserkern	1 x Ø 1 mm + 16 x Ø 0,265 mm
Produktgewicht	0,06 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-80 °C
Vibrationsfestigkeit	+/-1.5 mm bei 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6 7 gn bei 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP64 entspricht IEC 60529 IP641 entspricht NF C 20-010

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform
------	---------

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
