

CARACTERISTIQUES

- **Contacts fabriqués en véritables alliages de thermocouple**
- **Code couleur pour une identification rapide et facile**
- **Façade moulée pour montage encastré à l'avant du panneau**
- **Accepte les contacts à broche ronde polarisés pour une connexion précise**
- **Fabriqué en thermoplastique renforcé de fibre de verre**
- **Capable de résister à des températures jusqu'à 120 °C.**

Connecteur de thermocouple CEI de RS Pro à utiliser avec le thermocouple type K, standard

RS code commande 455-9786



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une paire de connecteurs de thermocouple de RS Pro composés d'une fiche mâle de thermocouple miniature en ligne et d'un connecteur femelle de thermocouple. Ces connecteurs de thermocouple sont parfaits pour connecter la sonde de thermocouple ou les bornes de fil à des câbles d'extension ou de compensation, ainsi que pour fournir un moyen rapide, sûr et sans erreur de remplacer les thermocouples existants. Les boîtiers de connecteur sont fabriqués en thermoplastique renforcé de fibre de verre robuste, résistant aux chocs et capable de résister à des températures élevées jusqu'à 220 °C. Les bornes de la fiche mâle ont une conception plate et sont polarisées pour garantir une connexion précise lorsqu'elles sont accouplées avec la prise femelle. Les boîtiers de ces connecteurs miniatures à thermocouple sont codés par couleur CEI avec le type de thermocouple clairement indiqué à l'avant pour faciliter l'identification.

Accessoires

Un serre-câble est disponible pour une utilisation avec cette prise femelle pour thermocouple, voir le code commande [236-4104](#)

Caractéristiques générales

Type d'accessoire	Connecteur de thermocouple
Pour une utilisation avec	Thermocouple de type K
Type de thermocouple	K
Température maximale	220 °C
Type à pince	Miniature
Couleur	Vert
Applications	Connecteur en ligne miniature

Spécifications mécaniques

Type de connecteur	Connecteur de thermocouple
Fiche mâle/femelle	Prises de courant,
Diamètre de câble de thermocouple	4mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation continue maximale	220 °C
---	--------

Homologations

Conformité/certifications

CEI, RoHS



Types K, J & T Available



ORDERING INFORMATION

Type	Colour	Size	Allied Code	RS Order Number
K (IEC)	Green	Miniature	70644392	455-9786
J (IEC)	Black	Miniature		891-9012
T (IEC)	Brown	Miniature	70644403	455-9938
K (BS)	Yellow	Miniature	70644374	455-9540
T (BS)	Blue	Miniature	70644377	455-9584
K (IEC)	Green	Standard		891-9022
J (IEC)	Black	Standard		891-9028


RS026/0816

ORDERING INFORMATION

MODEL	Allied Code	RS ORDER NUMBER
FINE WIRE WELDER	70825788	363-0351
Spare Carbon Electrodes (x5) for 1.1mm 250V Fine Wire Welder RS143/0816	70656473	814-0184

IEC PTFE Insulated Twin Twisted Pair Thermocouple Cable

Available in Thermocouple Types K, J T & N



Type 'K'

Type 'T'


T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	827-5980
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	827-5984
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	827-5993
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	827-5996
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	827-6000
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	827-6019
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	827-6028
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	827-6022
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	827-5990
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	827-6003
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	827-6012
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	827-6016
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	827-6006
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	827-6025
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	827-6031
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	827-6034

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	827-5615
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	236-3820
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	827-5619
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	611-7889
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	827-5628
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	219-4753
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	827-5592
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	827-5596
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	236-3915
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	827-5606
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	219-4703
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	236-3870
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	827-5653
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	762-1146
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	827-5662
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	219-4668
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	827-5637
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	827-5631
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	827-5640
	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647
RS143/0816						

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109

ANSI PVC Thermocouple Extension & Compensating Cable

PVC Insulated Flat Pair (ANSI MC96.1)



T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	814-0018
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	814-0027
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	814-0020
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	813-9995
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	814-0005
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	814-0008
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	814-0074
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	814-0083
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	814-0086
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	814-0103
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	814-0112
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	814-0115

