

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 标记卡

0805409

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805409>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

标记卡，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：标记笔: 无打印标识，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：5 mm，标签数: 120，文本框高度: 3.8 mm，文本框宽度: 5 mm



商业数据

订货号	0805409
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2113
产品关键代码	BG2113
目录页面	页码502 (CL-2009)
GTIN	4017918129187
单件重量（含包装）	0.82 g
单件重量（不含包装）	0.714 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5 mm
型号	标识

标识

标签数	120
每排单独标记数	10
标记条数目	12
打印	无打印标识
标识技术	手动

尺寸

宽度	5 mm
高度	3.8 mm
针距	5 mm

文本框

文本框宽度	5 mm
文本框高度	3.8 mm

材料规格

膜片强度	53 µm
黏胶强度	20 µm
粘性	压克力
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
----	-------------------------------------

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 标记卡



0805409

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805409>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
环境温度 (组装)	> 15 °C
建议的储存条件	23 °C / 50%相对湿度。建议加工前保存在原包装内。
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %
储存寿命	12 个月

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	背胶固定
------	------

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn