

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contacts auxill OF + SD - 240-415Vca 24-130Vcc

A9A19803W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.005 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé ou signal défaut
Nom de l'appareil	iOF/SD
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	6 A at 24 V, CC 2 A at 60 V, CC 1,5 A at 110 V, CC 1 A at 250 V, CC 6 A at 24...230 V, CA 50 Hz 3 A at 415 V, CA 50 Hz
Pas de 9 mm	1
Normes	EN/IEC 60947-5-1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 RCBO
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	71 mm
Poids du produit	36 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas): 1 cable(s) 0,25...4 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (bas): 1 cable(s) 0,25...2,5 mm ² - flexible Borniers à vis-étrier (bas): 2 cable(s) 1,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (bas): 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Borniers à vis-étrier (bas): 1 cable(s) 2,5 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	6 mm pour bas connexion
Couple de serrage	0,6 N.m bas

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	52 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,286 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

