


Kontaktzahlen

9-50



Gestanzte Einlötanschlüsse, gerade – mit/ohne Rastclips


Bezeichnung	Kontaktzahlen	Bestellnummer	
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 02.02 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2
Messerleiste verzinnter Metallschutzkragen mit Schirmfiederung			
Ohne Rastclip	9 15 25 37	09 65 121 770 . 09 65 221 770 . 09 65 321 770 . 09 65 421 770 .	09 65 121 670 . 09 65 221 670 . 09 65 321 670 . 09 65 421 670 .
Mit Rastclip	9 15 25 37	09 65 161 771 . 09 65 261 771 . 09 65 361 771 . 09 65 461 771 .	09 65 161 671 . 09 65 261 671 . 09 65 361 671 . 09 65 461 671 .
Federleiste verzinnter Metallschutzkragen			
Ohne Rastclip	9 15 25 37 50	09 66 111 750 . 09 66 211 750 . 09 66 311 750 . 09 66 411 750 . 09 66 511 750 .	09 66 111 650 . 09 66 211 650 . 09 66 311 650 . 09 66 411 650 . 09 66 511 650 .
Mit Rastclip	9 15 25 37	09 66 151 751 . 09 66 251 751 . 09 66 351 751 . 09 66 451 751 .	09 66 151 651 . 09 66 251 651 . 09 66 351 651 . 09 66 451 651 .
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich Ø 3,1 mm Durchgangsloch ▶ 0 ¹⁾ M3 ▶ 1 4-40 UNC ▶ 2 Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 3 ²⁾			

¹⁾ Option 0 ist nur für Messer- und Federleisten ohne Rastclip verfügbar. Keine Lagerhaltung.

²⁾ Keine Lagerhaltung in Anforderungsstufe 3

Kontaktzahlen

9-50



Gestanzte Einlötanschlüsse, gerade – mit/ohne Rastclips


Bezeichnung

Maßzeichnung

Maße in mm


Messerleiste

9 – 37-polig




Federleiste

9 – 37-polig



Federleiste

50-polig



Montagelochungen

