

Typ: DSS27T

Type: DSS27T

Numéro d'article: 48767045
Quantité: 1 pcs
Code: DSS27T-SBG440A8LAG-DA1C5465-DN0504B1C1-Z ZZ 32A002001
Vue d'ensemble: Typ: DSS27T

Transmetteur de pression de haute qualité
0...40 bar relatif 4...20 mA, 2 fils 8...35 VDC
non-linéarité: 0,25% BFSL
Connecteur coudé DIN 175301-803 A
assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=2

Montage direct
Liquide de remplissage: KN2 huile silicone pour applications générales
Température process min.: - 10°C
Température process max.: + 150°C
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Raccordement à bride, membrane affleurante
DN 50 PN 40 selon EN 1092-1
Face de joint: forme B1
Parties en contact avec le fluide: Acier inox 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603

Erreur de température process en mbar/10°K: 2 mbar
Erreur de température ambiante en mbar/10°K: 1 mbar

Détails: Type: DSS27T
Spécifications selon fiche technique: DS 95.13
Instrument de mesure de pression: Transmetteur de pression de haute qualité
Unité: bar
Etendue de mesure: 0...40 bar relatif
signal de sortie: 4...20 mA, 2 fils
Alimentation: 8...35 VDC
Raccordement électrique: Connecteur coudé DIN 175301-803 A
Montage: Montage direct
Liquide de remplissage: KN2 huile silicone pour applications générales
Unité pour la température: Celsius
Température process min.: - 10°C
Température process max.: + 150°C
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Date: 12/04/2023



Norme du raccordement process: selon EN 1092-1

Raccord process: DN 50

Pression nominale: PN 40

Face de joint: forme B1

Parties en contact avec le fluide: Acier inox 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603

sans

sans