




Raccord process tuyau DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
2 Orifice de fuite
3 zone d'étanchéité



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite
Tenue en pression [bar]	25

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	202
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Raccord pour tuyaux DN40 Ø 54,9 mm DIN 11864-1-A-BS
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

E33302



Raccord process tuyau DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------