

Custodia mobile RJ45 - VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm 6,5 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 607920
GTIN	4017918607920
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,850 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	Germania
Sales Key	ABNAAZ

Dati tecnici

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 750
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 6 mm
Uscita cavo	diritto
Colore	grigio
Grado di protezione	IP20
Tipo	RJ45, IP20
Numero uscite cavi	1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

Custodia mobile RJ45 - VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato



Custodia mobile RJ45, IP20

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Custodia mobile RJ45 - VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638

Accessori

Accessori

Portacontatti maschio

Inserto portacontatti maschio RJ45 - VS-08-ST-RJ45 - 1688573



Inserto portacontatti maschio RJ45, CAT5e, 8 poli, schermato, connessione IDC, per filo AWG 26 e conduttori rigidi AWG 26 ... 24