

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNECT, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
- Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
- Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Référence	1407327
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CDA
Product key	BF1CDA
Page catalogue	Page 132 (C-4-2013)
GTIN	4046356774437
Poids par pièce (emballage compris)	717,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	700 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	5
Application	Applications ferroviaires
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A - standard

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Coloris Zone de préhension	noir
Matériau de surface de prise	PA 6.6
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau de presse-étoupe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Normes / Spécifications	PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Circuit de protection	déconnecté

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation DEL

Affichage d'état	Non
------------------	-----

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Présence d'un affichage d'état

Non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage

0,4 Nm (Connecteur M12)

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

connecteur mâle

Sortie de câble tête

droit

Type de filetage tête

M12

Type de verrouillage tête

SPEEDCONNEC

Détrompage

A

Raccordement 2

Type tête

extrémité libre


Câble/conducteur

Longueur du câble

10 m

RADOX® noir blindé [28R]

Dessin coté



Poids de gaine

70 kg/km

Nombre de pôles

5

Blindé

oui

Type

RADOX® noir blindé [28R]

Structure du conducteur ligne de signal

19x 0,18 mm

AWG ligne de signaux

20

Section de câble

5x 0,5 mm²

Diamètre de fil avec isolant

1,43 mm

Diamètre extérieur du câble

6,2 mm ±0,3 mm

Gaine extérieure, matériau

PE-X

Gaine extérieure, coloris

noir

Matériau conducteur

Cordon Cu étamé

Matériau isolant de fil

PE-X

Fil, coloris

blanc 1, blanc 2, blanc 3, blanc 4, blanc 5

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Câblage total	5 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	$\leq 40,1 \Omega/\text{km}$
Tension nominale câble	600 V AC (Fil-terre, U_0)
	1000 V AC (Fil-terre, U)
	$\leq 720 \text{ V AC (fil-terre)}$
	$\leq 1200 \text{ V AC (Fil-terre, } U_m)$
	$\leq 900 \text{ V DC (Fil-terre, } V_0)$
	$\leq 1500 \text{ V DC (fil-fil)}$
Tension d'essai	3500 V AC (50 Hz, 5 min.)
	8400 V DC (50 Hz, 5 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	3 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	4 x D
Absence d'halogène	selon EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	EN 60332-1-2
	EN 50266
	EN 60332-3-25
	NF C32-070, 2.1
	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Résistance à l'huile	selon IRM 902, 72 h à 100 °C
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires	BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II)
	GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B)
	NF F16-101 (Classe C / F0)
	NFPA 130
Résistance spéciale	UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4)
	résistant aux carburants selon IRM 903, 168 h à 70 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 120 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple)

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Essai

Normes/prescriptions	PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
----------------------	--

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

M12

Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Normes/prescriptions	EN 50155

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL

1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Dessins

Dessin schématique





Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin coté



Connecteur mâle M12 SPEEDCONNEC droit, blindé

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Schéma de connexion



Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.0.1	27060311
ECLASS-11.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Dechlorane Plus
China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Accessoires

Câble pour capteurs/actionneurs

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - 1412175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412175>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour application ferroviaires

Câble pour capteurs/actionneurs

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - 1412172

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412172>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, Type de câble variable, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour application ferroviaires

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Câble pour capteurs/actionneurs

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - 1412173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412173>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, Type de câble variable, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour application ferroviaires

Câble pour capteurs/actionneurs

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - 1412176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412176>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour application ferroviaires

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD 04 SAC - 1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Kit d'adaptation

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Outil

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Capuchon de fermeture

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



Clips de sécurité

Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Crayon de marquage

Crayon de marquage - B-STIFT - 1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>



Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 3/18 - 1014059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014059>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, surface utile: 18 x 4 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 3/23 - 1014060

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014060>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, surface utile: 23 x 4 mm

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 3/30 - 1014061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014061>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 4/18 - 1014065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014065>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 10 mm, surface utile: 18 x 4 mm

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 4/23 - 1014066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014066>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 10 mm, surface utile: 23 x 4 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour fils

Repères pour fils - PATG HF 4/30 - 1014067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014067>



Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 10 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Porte-repères pour câbles

Porte-repères pour câbles - KMK HP (25X6) - 0830720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830720>



Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 25 mm x 6 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Porte-repères pour câbles

Porte-repères pour câbles - KMK HP (29X8) - 0830721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830721>

Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 29 x 8 mm



Repères pour câble

Repères pour câble - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830408>



Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 40 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 1000

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour câble

Repères pour câble - WMTB HF (55X15)R YE - 0830410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830410>



Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 55 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000

Repères pour câble

Repères pour câble - WMTB HF (55X25)R YE - 0830412

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830412>



Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 55 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 0801025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801025>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: 60 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 1000

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 0833244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0833244>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK E. SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 3,2 ... 5 mm, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: 10 x 100000 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 0801029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801029>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: 60 x 16 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 0833245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0833245>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK E. SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 4,8 ... 8 mm, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 16 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repérage des conducteur

Repérage des conducteur - UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 0832105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0832105>



Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,7 ... 5,4 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18

Repérage des conducteur

Repérage des conducteur - UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 0832106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0832106>



Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5,4 ... 6,1 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repérage des conducteur

Repérage des conducteur - UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 0832107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0832107>



Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 6,1 ... 6,8 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 15

Repérage des conducteur

Repérage des conducteur - UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 0832108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0832108>



Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 6,8 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 15

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour câble

Repères pour câble - WMTB-AL (40X15) - 0830524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830524>



Repères pour câble, Plaque d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm

Repères pour câble

Repères pour câble - WMTB-AL (60X15) - 0830525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830525>



Repères pour câble, Plaque d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831501>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831509>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831502>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831510>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831503>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 100 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 8

Repères pour câble

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (100X15) BK - 0831511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831511>



Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 100 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 8

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Outil de sectionnement de câbles

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 12 - 1212128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128>



Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)

Pince coupante diagonale

Pince coupante diagonale - CUTFOX-S VDE - 1212207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207>



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Pince coupante diagonale

Pince coupante diagonale - MICROFOX-SP-1 - 1212487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212487>



Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, exécution estampée

Outil à dénuder

Outil à dénuder - WIREFOX 4 - 1212156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212156>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Outil à dénuder

Outil à dénuder - WIREFOX-E 4 - 1212704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212704>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder

Outil à dénuder - WIREFOX 10 - 1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - 1413991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413991>



Connecteur, Universel, 5-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Connecteur

Connecteur - SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - 1413992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413992>



Connecteur, Universel, 5-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-M12MS-5PL SH - 1424658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424658>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Connecteur

Connecteur - SACC-M12MR-5PL SH - 1424659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424659>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-M12FS-5PL SH - 1424660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424660>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Connecteur

Connecteur - SACC-M12FR-5PL SH - 1424661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424661>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422850>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Connecteur

Connecteur - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422851>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422852>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Connecteur

Connecteur - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL



1407327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407327>

Connecteur

Connecteur - SACC-PO12MS-5CT-CM SH - 1021815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1021815>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Connecteur

Connecteur - SACC-PO12MR-5CT-CM SH - 1021816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1021816>



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12 Push-Pull, détrompage A, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr