



GE12-UK

Rotule

Rotule GE..-UK, radial, sans maintenance

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
Joint	Sans	
revêtement d'alésage	Sans	
revêtement	Sans	
tissu	Composite PTFE	Composite Material based on a steel backing, sintered bronze layer, with inserted plastic material.
Matériaux	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

d	12 mm	Alésage roulement
C_r	11.300 N	Charge dyn. de base, radiale
D	22 mm	Diamètre extérieur roulement
B	10 mm	Largeur, bague intérieure
C	7 mm	Largeur bague extérieure
C_{0r}	28.400 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	15,66 g	Poids

Cotes de montage

r_{1smin}	0,3 mm	Espacement du bord
r_{2smin}	0,3 mm	Espacement du bord
D_{amin}	17,5 mm	Diamètre de raccordement logement
d_{amax}	14,9 mm	Mesure de connexion, bague intérieure

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

d_K	18 mm	Diamètre de bille
α	11 °	Angle d'inclinaison
D_{OT}	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D_{UT}	-0,009 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B_{OT}	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
d_{UT}	-0,008 mm	Diamètre d'alésage de roulement, tolérance inférieure
B_{UT}	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
d_{OT}	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
C_{OT}	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C_{UT}	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G_r	0 - 0,032	Jeu radial
G_{rmax}	0,032 mm	Jeu radial, maximum
G_{rmin}	0 mm	Jeu radial, minimum

Plage de température

T_{min}	-50 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	200 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien


Ouvert


Erreur d"angle et désalignement statique


Erreur d"angle et désalignement dynamique

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact