

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys - porte-fusible - 3P/N - 50A - pour fusible 14x51mm - avec voyant fusible

DF143NVC

! Arrêt de fabrication consulter si stock

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2020

! Fin de service imminente: 31 déc. 2025

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Type de produit ou équipement	Porte-fusibles
Nom de l'appareil	DF14
Composition de l'appareil	lien tubulaire pour verrouillé sur pôle neutre
Compatibilité produit	DF3EA percuteur cartouche fusible DF3EN percuteur cartouche fusible DF14AM bloc de contact auxiliaire
Description des pôles	3P + N
Taille du fusible	14 x 51 mm
Type de fusible	0...50 A, gG 0...50 A, aM
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication fusion fusible
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 690 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	50 A
[Ui] tension assignée d'isolement	690 VCA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ipk] courant assigné de crête admissible	15 kA avec branchements tubulaires se conformer à CEI 60269-1
Résistance de court-circuit	120 kA 400 V se conformer à CEI 60947-3 120 kA 500 V se conformer à CEI 60947-3 80 kA 690 V se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Normes	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certifications du produit	CEI Reconnu UL CSA EAC
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Position de montage	Verticale (tolérance: +/- 23°)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm²flexible avec ou sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm²flexible avec ou sans
Couple de serrage	3,5 N.m
Hauteur	110,8 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	76,5 mm
Poids Net	0,573 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C avec déclassement au dessus de 20°C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TH
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code de compatibilité	DF14

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,300 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	548,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,012 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	10
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.