

Hoja de características del producto XAPA3100

características

caja vacía - XAP-A - plástico - sin apertura



Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía sin bisagras
Nombre corto del dispositivo	XAPA
Product front plate size	151 x 241 mm
Profundidad utilizable	83 mm
Número de taladros	No perforado
Color de la base del envoltorio	Gris
Color de la cubierta	Gris
Material	Poliéster reforzado con vidrio
Entrada de cable	No taladrado
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP69 de acuerdo con NF C 20-010 IP65 acorde a IEC 60529 IP69K
Resistencia a agentes químicos	Alta resistencia a los ácidos Alta resistencia a todos los disolventes Alta resistencia a las bases Alta resistencia al diesel Alta resistencia a las sales minerales Alta resistencia a aceites y grasas Alta resistencia a la gasolina Alta resistencia al agua de mar

Complementario

Peso del producto	0.86 kg
Resistencia a las llamas	M3 de acuerdo con CSTB VO de acuerdo con UL 94

Entorno

Tratamiento de protección	TC TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C

Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II de acuerdo con NF C 20-030
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con NF C 20-455 960 °C de acuerdo con IEC 92

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------