





Simple action - VHS VHS40-F06B

Fiche technique

General series information

- **Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Aggiorna i dettagli qui.**
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.



Electro distributeur 3/2, normalement fermé
Contrôle mécanique Ressort, commande
mécanique verrouillable Cde. manuelle
Général


Spécifications standards


Taille du corps	40
Taraudage	F (G)
Orifice	06 (3/4)
Matière de la Poignée / Capot	B (Aluminium)
Options	Sans
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Normes	Pas besoin
Couleur	Bouton de réglage: Rouge Corps : Blanc
Angle de rotation du bouton	90°

Poids

0.347 Kg

Dimensions





Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf