


FAG


6319-M-C4

Roulement à billes

Roulements à billes 63..-M, à une rangée, cage massive en laiton

Information technique





Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	M	Cage massive en laiton, guidée sur les billes
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	95 mm	Alésage
D	200 mm	Diamètre extérieur
B	45 mm	Width
C_r	154.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	113.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	6.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	6.000 1/min	Vitesse limite
$n_{\vartheta r}$	4.950 1/min	Vitesse de base
≈m	6,9 kg	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Cotes de montage

$d_{a\ min}$	109 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a\ max}$	186 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	166,88 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	129,08 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	150 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	13,8	Facteur de calcul

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions


Lubrification à la graisse


lubrification à l"huile


Ouvert

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact