

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau

A9E18032

EAN Code: 3606480088247

Hauptmerkmale

range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPB
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts	iPB
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Zusatzmerkmale

Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Schließer
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	20 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Betätigungsart	1 Drucktaste grau
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: Clario Oben: Libro Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,800 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	39,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	23,000 cm
VPE 2 Gewicht	519,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,199 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	23
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.