

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	19 mm
C - Largeur de la bague extérieure	16 mm
T - Largeur totale	20,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	49,5 mm
a - Position Point Application Charges	15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	0,404 kg
Libellé ISO355	T2FB030

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	66500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	61000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	7400000 mN
A2 - Coefficient matière	1
e - Coefficient	0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.05
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	1.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	45600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	34200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K



PERFORMANCE PRODUIT

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
---	-----------

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	40 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI	38,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE	62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	63,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE	66 mm
Ca - Dégagement mini Ca	3 mm
Cb - Dégagement mini Cb	4,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Si $P_o < F_r$, alors considérer $P_o = F_r$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

