

M18 FSAGV125XB-0X

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN

- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
- Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
- Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Vitesse à vide (tr/min)	3,500 - 8,500
Frein	Oui
Protection anti-kickback	Oui
Type de bouton	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478436