

## D-SUB-Tüllegehäuse - VS-15-T-2PG11 - 1688052

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Tüllegehäuse, Shell-Größe 2, Schutzart IP67

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 179687
GTIN	4017918179687
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,290 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,290 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 1000
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 10 mm
Kabelabgang	schräg
Farbe	grau
Schutzart	IP67
Bauform	D-SUB 15
Gehäusegröße	2
Anzahl der Kabelabgänge	2
Art der Verschraubung	Pg11

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

# D-SUB-Tüllengehäuse - VS-15-T-2PG11 - 1688052

## Technische Daten

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Höhe	24 mm

### Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

### Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung



D-SUB-Tüllengehäuse

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
----------	----------

# D-SUB-Tüllengehäuse - VS-15-T-2PG11 - 1688052

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Zubehör

### Zubehör

#### Datenstecker

D-SUB-EMV-Innentülle - VS-15-TI-2EMV - 1688065



D-SUB-EMV-Innentülle, Shell-Größe 2, geschirmt, für Tüllengehäuse VS-15-...

### Druckmutter

## D-SUB-Tüllengehäuse - VS-15-T-2PG11 - 1688052

### Zubehör

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (3- 7) - 1688117



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 3 mm ... 7 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (5-10) - 1688104



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 10 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...

### Gerätemarker unbeschriftet

Zackband - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm

### Kodierelement

Kodierprofil - CP-HCC 4 - 1600027



Kodierprofil, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

### Schutzkappe

Blindstopfen - Q-PROT 9/11 - 1670235



Verschlussstopfen, für Pg9/ Pg11, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen

