

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Load centre KQ II A
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerschrank
Geräteanwendung	Verteilung
Gehäusertyp	Standard
Türtyp	Overall
Gelieferte Ausrüstung	Gehäuse Tür Vordere Abdeckung Pan assembly Erdungsklemmleiste 25 mm ² Shielded neutral bar 25 mm ²
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Nennbetriebsstrom I _n	125 A bei 230/240 V AC
Einspeisegerät	Switch disconnecter - 2P Terminal block - 2P RCCB - 30 mA - 2P RCCB - 100 mA - 2P RCCB - 300 mA - 2P
Schutzgerätetyp	Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) (steckbar typ) Abgang Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) (steckbar typ) Abgang
Anzahl Wege	8-polig (1P) Abgang
Kabeleinführung	Oben und unten: Auswerfer Seite: Auswerfer
Höhe	270 mm
Breite	321 mm
Tiefe	127 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP2x B intern entspricht BS EN 60529 IP3x extern entspricht BS EN 60529
----------------	----------------------------------------------------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13 cm
VPE 1 Breite	31 cm
VPE 1 Länge	35,5 cm
VPE 1 Gewicht	4,019 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	63
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	278 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------