



### Hauptkenndaten

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                    | Spacial                                                                           |
| Produktname                 | Spacial SBM                                                                       |
| Geräteanwendung             | Mehrzweck                                                                         |
| Produkt oder Komponententyp | Industriegehäuse                                                                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | SBMC                                                                              |
| Gehäusetyp                  | Gehäuse mit Einführungen                                                          |
| Gehäuse-Nennhöhe            | 150 mm                                                                            |
| Gehäuse-Nennbreite          | 400 mm                                                                            |
| Gehäuse-Nenntiefe           | 120 mm                                                                            |
| Schränkmontage              | Wandmontage                                                                       |
| Geräteaufbau                | 1x Gehäuse<br>1x Abdeckung<br>4x Abdeckschraube<br>2x FL21 Kabeleinführung        |
| Gehäusetyp                  | Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt                                       |
| Typ der Frontabdeckung      | Einfache Tür                                                                      |
| Befestigung der Abdeckung   | Halbkopfmetschraube                                                               |
| Schlosstyp                  | Abgedichteter Außenbereich : _ test PZ2<br>Schraubendreher unverlierbare Schraube |
| Abnehmbare Teile            | Cover, durch unverlierbare Schrauben<br>Kabeleinführungsplatte, Schraube          |

### Zusatzdaten

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Material                         | Stahlblech                  |
| Oberflächenfinish                | Polyesterpulver             |
| Farbe                            | Grau ( RAL 7035 )           |
| Normen                           | IEC 62208                   |
| Produktzertifizierungen          | BV<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |
| Schutzart (IP)                   | IP55 IEC 60529              |
| IK-Schutzart                     | IK10 entspricht IEC 62262   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...60 °C                 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...80 °C                 |

### Umgebung

### Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                          |
| ROHS                           | Konform - seit 1241 - Schneider Electric-Konformitätserklärung                 |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                      |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                           |

### Contractual warranty

