





Données techniques

NF210

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	50 mm
D - Diamètre Extérieur	90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	20 mm
E - Cote sur rouleaux	80,4 mm
F - Cote sous Rouleaux	60,4 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	64,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,496 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	53500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	51000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	6200000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	54000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	45600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	56,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	83,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	82,8 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement

1 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

