

PSD-4; 0...6 bar relatif ; un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA

PSD-4; 0...6 bar relatif ; un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA

Numéro d'article: 48752871

Quantité: 1 pcs

Code: DSS1-MS990.22-4PSD04-DZZZD-C7S65ZJ2-ZZAZZZZZ WAZ-Z
LABEL-PG1DE-ZZZZZ- ZZZZZ
PSD-4-AZ-BG360-CAZZ-WW-ZZ W1011PS4Z-SZXX-O-GSFI
H990.22-TB115C2C2AZ505ZZZ Z

Vue d'ensemble: PSD-4; 0...6 bar relatif ; un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
Pressostat électronique avec afficheur
Signal de sortie: un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
IO-Link: sans
Alimentation: 15...35 VDC
Etendue de mesure: 0...6 bar relatif
Raccordement process: Séparateur
Température du fluide: changed because of diaphragm seal attachment
Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (4 bornes)
Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, S+=2, SP1=4
Précision: $\pm 0,5$ % de l'échelle
Agréments: cULus
Spécifications selon fiche technique: PE 81.86

Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": montage direct
Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.: + 10°C
Température process max.: + 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Séparateur pour applications sanitaires/hygiéniques
Tri-Clamp following BS 4825 Part 3
Type 990.22 DN 38.1 (tuyauterie 38.1 x 1.6)
Norme de tuyauterie: dimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4435 (316L)
Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure): $R_a \leq 0,76 \mu\text{m}$
Diamètre clamp: 50.5 mm

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG

Détails: PSD-4; 0...6 bar relatif ; un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
Pressostat électronique avec afficheur
Signal de sortie: un point de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
IO-Link: sans
Alimentation: 15...35 VDC
Etendue de mesure: 0...6 bar relatif
Raccordement process: Séparateur
Température du fluide: changed because of diaphragm seal attachment
Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (4 bornes)
Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, S+=2, SP1=4
Précision: $\pm 0,5$ % de l'échelle
Agréments: cULus
Spécifications selon fiche technique: PE 81.86
Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": montage direct
Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.: + 10°C
Température process max.: + 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C
Séparateur pour applications sanitaires/hygiéniques
Spécifications selon fiche technique: DS 99.41
Séparateur: Type 990.22
Exécution du raccord process: Tri-Clamp following BS 4825 Part 3
Raccord process: DN 38.1 (tuyauterie 38.1 x 1.6)
Norme de tuyauterie: dimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4435 (316L)
Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure): $Ra \leq 0,76 \mu m$
Diamètre clamp: 50.5 mm

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG