



PRODUCT-DETAILS

OS200J03P
OS200J03P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH



概要信息	
产品型号	OS200J03P
产品ID	1SCA022709R9760
欧洲商品编号(EAN)	6417019225906
目录说明	OS200J03P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
详细描述	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),Class J,200 A,Handle and shaft included,

ABB EcoSolutions	
产品寿命终止后的拆解指南	1SCC311049M0201
产品环境声明 - EPD	1SCC311197D0201
在ABB工厂生产，该工厂已达到集团垃圾填埋目标（工厂名称）	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d14ea8ae-a9de-4094-ab85-eb7230059569 Finland (FI)
简化的SCIP	68137a4d-9696-43a0-aebc-62217f5eb21d Germany (DE)
	2e3d1d39-dbf6-435e-99bf-ceba1f96d293 Portugal (PT)
	c237c8fb-4ade-4778-94f9-5711144132b7 Greece (GR)
	10396e09-4d8b-4043-8f4c-82dbd5b27c47 Belgium (BE)
	e1b11ab3-4808-4b50-b31f-779752bd78dc Norway (NO)
	c6d8cdee-6bf8-44a5-a3c6-909dec2476c0 Bulgaria (BG)
	05f3dc29-24ff-47d5-912b-3e6c7b8fe82f Sweden (SE)
	f2fef297-955b-423f-ba0b-c720ca53311c Croatia (HR)
	1869a195-b93f-4415-a38b-29e5c63d7333 Czech Republic (CZ)
	d4a19584-b5f4-4680-a9db-99acce8c0f52 Poland (PL)
	9c4507ac-1327-454b-9788-24ff0b4ccdc0 Belgium (BE)
	72ca3279-3760-4ee3-b4c3-2f5c0fb65834 Hungary (HU)
	eceb1e11-a39b-4204-b469-9141f4b07465 Spain (ES)
	6ae2758b-c147-4166-bd0b-4f598682248d Poland (PL)
	385bed5a-0b01-4049-bf04-4bcdac9a7e52 Hungary (HU)
	103c3999-9b9f-40ce-8d7f-12e59fbd8a2 Estonia (EE)
	02820b53-5f55-4cf8-8458-72e0ba36b6d5 France (FR)
	4cda5513-f6ae-4551-9344-692394166524 Sweden (SE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	d5fe7dee-8865-41c2-9f2b-43609dbbfa35 Germany (DE)
	7c7438b6-e640-4e5e-a456-53b4009c52c8 France (FR)
	ad829d76-ae4b-4489-94f4-853ac8318e3d Germany (DE)
	0879c983-361d-40e5-b47f-0752f39a13a6 Denmark (DK)
	8548e611-718a-4c30-acf9-99151f1f7e21 Italy (IT)
	259c9e64-d2b2-4f26-93b0-e961f332b3ec Netherlands (NL)
	f0414065-cd9e-4722-9c43-5d4e0ecd777b Poland (PL)
	8a19a1f7-3095-4abd-909b-fe3bc286f407 Germany (DE)
	2abb4fcc-e55e-4c45-97de-81f276d41254 Germany (DE)
	1SCC011025D0201

Popular Downloads

数据手册，技术资料	1SCC311013C0201
说明书和手册	1SCC311012M0219
机械制图	OS200J03.igs
产品环境声明 - EPD	1SCC311197D0201
产品寿命终止后的拆解指南	1SCC311049M0201

环境条件

污染等级	3
------	---

订货信息

最小起订量	1 piece
海关关税号	85365080
原产地	Finland (FI)

尺寸

产品净宽	182 mm
------	--------

产品净高	199 mm
产品净深	132 mm
产品净重	3.1 kg
	6.7 lb

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	230 mm
	9.1 in
1级包装长度	270 mm
	10.6 in
1级包装高度	170 mm
	6.7 in
1级包装 总重	3.3 kg
	7.4 lb
1级包装 EAN	6417019225906

技术参数

额定发热电流（自由空气）(I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A
额定发热电流 (I_{the})	Fully Enclosed 200 A
熔断器规格	200 A
熔断器系列	Class J
手柄类型	Pistol handle and shaft included
安装类型	Base mounting
极数	3P
操作模式	Front Operated
污染等级	3
导线端子位置	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
功率损耗	at Rated Operating Conditions per Pole 8 W
额定限制短路电流 (I_{nc})	(690 V) 80 kA
额定电流 (I_n)	Main Circuit 200 A
额定冲击耐受电压 (U_{imp})	12 kV
额定绝缘电压 (U_i)	1000 V
额定工作电流 AC-21A (I_e)	(500 V) 200 A (690 V) 200 A
额定工作电流 AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
额定工作电流 AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
额定工作功率 AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 60 kW (400 V) 110 kW (415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
额定工作电压	Main Circuit 600 V AC
额定不间断电流 (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
标准	UL98 IEC 60947-3
开关操作机构	03 (Left Side)
端子类型	Lug terminals
端子宽度	20 mm

拧紧力矩15 ... 22 N·m

UL/CSA适用的技术参数

最高工作电压UL/CSA	Main Circuit 600 V AC Main Circuit 250 V DC
额定电流UL/CSA	200 A
额定功率UL/CSA	(acc. to UL 240 V) 60 Hp (acc. to UL 480 V) 125 Hp (acc. to UL 600 V) 150 Hp
拧紧力矩	15 ... 22 N·m
拧紧力矩UL/CSA	Wire-Clamp 200 in·lb Cable Lug 72 in·lb

认证及声明（文件编码）

A2L Certificate – IEC	1SCC311209D0201
ATEX认证	No certification needed
CCC认证	CCC OS200-250 2016
符合性声明 - CE	1SCC311091D2704
DNV GL Certificate	1SCC311123D0203
UL认证	cULus certificate OS200

分类

对象分类代码	Q
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC	39122233
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
e级	V11.1 : 27371401
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → 开关熔断器组

