

Información sobre productos

44 11 J2

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 C

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran precisión
- Puntas rectas
- DIN 5256C; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	44 11 J2
EAN	4003773022879
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	135 g
Dimensiones	180 x 48 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C

Technische Attribute

Tipo	1
Capacidad para arandelas interiores	Ø 19 – 60 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,8 mm

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.