




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器系统: 线到板, 线到设备

位数: 4

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线（间距）: 2.2 mm [.087 in]

可密封: 否

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(217\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

--	--



端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]

尺寸

连接器高度	11.35 mm[.447 in]
产品宽度	11.8 mm[.465 in]
产品长度	19 mm[.748 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-30 – 100 °C[-22 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号 CAT-T319-T273
TH/.025 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | TH/.025 Connector System



PCB 板端连接器及母端(163)



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(4)



汽车端子(26)



汽车连接器护套(224)



汽车连接器盖帽(6)




汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(2)


客户还购买了



TE 产品编号1-174933-1
070 MLC W-W CAP HSG 12P F/A



TE 产品编号2318600-1
12POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号917531-1
040 MLC T.F. PLUG HSG 14P NATU



TE 产品编号1734100-6
Champ050 series,60pos,Au over PdNi



TE 产品编号1-2350416-0
DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M GF33



TE 产品编号2324321-1
025 REC CONTACT



TE 产品编号BSA108F26550236000
923 PLUG, SHORT



TE 产品编号2405580-1
12POS,MCON 0.5,REC HSG,UNSLD, COD A



TE 产品编号2420447-1
GWM BC05 AK1 PIGTAIL CABLE ASSY



TE 产品编号T2120100227-000
ZGGP-H10BS(1-6/3-4/5-10)

文档



产品图纸

025 PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473672-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473672-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473672-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TH/.025 Connector Series

英文版本

产品规格

产品规格

日语

.025 IDC Connectors

日语

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

025 TH Wire to Wire Connector

日语

025 TH Wire to Wire Connector

日语

025TH W to W Connector

日语

025TH W to W Connector

日语

产品规格

日语

产品环境合规性

MD_1473672-1_11212017631_dmtec

英文版本



[MD_1473672-1_11212017631_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[.025 SERIES I/O CONNECTORS \(H-Type 1Row 8Position\)](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语