


产品参数表

规格



带电压输出的电流互感器模块 - 400 A - 3P - 用于NSX400..630

LV432653

主要信息

产品短名	CT模块和电压输出模块
产品类型	电流互感器
产品应用	远程控制
适用范围	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630
极数	3P
额定电流 [In]	400 A
电流互感器变比	400/5 A
功耗 VA	2 VA
精度等级	0.5级

补充信息

额定操作电压 [Ue]	530 V
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
接线端子	电缆连接器 2.5 mm²

环境

电击保护级别	Class II
IP 保护等级	IP40 conforming to IEC 60529
IK 保护等级	IK04 conforming to IEC 62262

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	13.0 cm
包装1：宽度	15.0 cm
包装1：长度	20.0 cm
包装重量	2.16 kg
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	2
包装2：高度	30.0 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或兼容性

包装2：宽度	30.0 cm
包装2：长度	40.0 cm
包装2：毛重	4.807 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	40
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	8cbf8927-eabc-431e-a66b-ced645b33f59
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值
无硅	不支持

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。