



NUMBER 178216

METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



PRINT DIST

		178216-5
		178216-3
		178216-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO)





ピン抜き箇所図
POINT OF PULLING

		A-2	1-178216-2
		B-2	2-178216-2
		C-2	3-178216-2
		D-2	4-178216-2
		B-3	5-178216-2
(FINISH)		ピン抜き箇所 (POINT OF PULLING)	製品番号 (PART NO)



ピン抜き箇所図
POINT OF PULLING
(A-2, B-2, C-2)



推奨基板取付け穴寸法 (非累積公差) コネクタ搭載面
RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1

注記

- ①材料
ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
②めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地のの上に 0.38 μMIN 金めっき
③めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地のの上に 0.76 μMIN 金めっき
④めっき (コンタクト全面): ニッケル下地のの上に 2.0 μMIN スズめっき
⑤めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地のの上に半田めっき
⑥製品規格: 108-5349
⑦めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地のの上にスズめっき

NOTES

- ① MATERIAL
HOUSING: GLASS FIELD POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
② FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μMIN GOLD PLATED OVER NICKEL
③ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μMIN GOLD PLATING OVER NICKEL
④ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μMIN TIN PLATING OVER NICKEL
⑤ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN LEAD PLATING
⑥ PRODUCT SPEC. 108-5349
⑦ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN PLATING

Copyright ©1995#				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
E1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11/30/97	適合電線範囲 (WIRE RANGE)		線径 (mm) (AWG)	線径 (mm) (AWG)	名称 (NAME) ダイナミック D-3400 12P (H)		
E	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	SM	2/JUN/03	線径 (mm) (AWG)		線径 (mm) (AWG)	線径 (mm) (AWG)	ヘッダーアセンブリー DYNAMIC D-3400 12P (H)		
D	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM	25/APR/03	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	仕上 (FINISH)	HDR ASSY		
C1	REVISED (FJ00-2716-01)	TS	SM	11/26/01	注記参照		注記参照	注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
C	REVISED (FJ00-1336-98)	MH	NM	7/14/98	SEE NOTES		SEE NOTES	SEE NOTES	A3 J C=178216		
B	REVISED (FJ00-0775-98)	MH	NM	6/15/98	DR. M.HIGO		DE. M.HIGO	DE. M.HIGO	10mm ±0.3		
A	REDRAWN (FJ00-2183-95)	KI	SM	3/23/95	15/JUN/98		15/JUN/98	15/JUN/98	10mm ±0.4		
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. N.MATSUBARA		APP. I.HASEGAWA	APP. I.HASEGAWA	30mm ±0.45		
					15/JUN/98		15/JUN/98	15/JUN/98	A B ±3		
									R&D (SCALE) 2-1		
									REV. E1		
									SHEET 1 OF 1		