

产品参数表

规格



iCT 接触器, 63A(AC7a), 3P,
220...240Vac(50 Hz), 3NO

A9C20863

主要信息

range of product	Acti9
产品名称	Acti9 iCT
产品类型	接触器
产品短名	iCT
产品应用	电机加热和照明
Poles	3P
额定工作电流 [Ie]	63 A AC-7A 20 A AC-7B
回路触点类型	3 NO
电网类型	AC
控制类型	远程控制
控制回路电压 [Uc]	220...240 V AC 50 Hz

补充信息

电网频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50 Hz
最大功率	2.1 W 在...上 400 V AC
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
控制信号类型	自保持
开关频率	开关操作次数/每天
本地信号指示	脱扣指示视窗
吸合功率 (VA)	6.5 VA
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	53 VA
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度 (9mm的倍数)	6
高度	85 mm
宽度	54 mm
深度	68.5 mm
颜色	白色
机械寿命	1000000 次

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

电气寿命	100000 次 IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 次 IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 次 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
接线能力	控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5 mm² 单股硬线 控制回路: 隧道式端子1 电缆 1.5...2.5 mm² 单股硬线 电源回路: 隧道式端子1 电缆 6...16 mm² 软线 电源回路: 隧道式端子1 电缆 6...25 mm² 单股硬线 控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5...2.5 mm² 软线
紧固扭矩	控制回路: 0.8 N.m 电源回路: 3.5 N.m
产品适用范围	IACt IACp IACs IATet
型号	ICT
市场份额	小型商业 住宅

环境

符合标准	IEC/EN 61095
噪音级别	30 dB
热消散	2.1 W 在...上 50/60 Hz
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (模块化壳体) conforming to IEC 60529
污染等级	2
抗湿热性	2 符合 EN 60947-4-1 2 符合 EN 61095 2 符合 IEC 1095
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000米
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.000 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	12.000 cm
Package 1 Weight	338.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	11.500 cm
Package 2 Width	12.500 cm
Package 2 Length	25.000 cm
Package 2 Weight	1.425 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	8.899 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作