


TIW C121150K

- Référence : TIW C121150K
- Définition : Coffret clé à chocs 1/2"
- Mécanisme de frappe : Double marteau séparés
- Carré d'entraînement : 1/2"
- Couple maxi desserrage : 1085 N/m
- Consommation air : 190 l/min.
- Vitesse de rotation à vide : 8000 tr/min.
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,3 bar
- Niveau sonore : 96 dBa
- Vibrations : 8,1 m/s²
- Longueur : 197 mm
- Poids : 2,30 kg
- Matériau : Corps composite
- Vissage : 4 positions
- Dévissage : 1 position
- Avantage : Robustesse, légèreté, maniabilité, équilibrage
- Avantage : Longévité des marteaux, puissance constant
- Avantage : gâchette progressive
- Compris : 10 douilles (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27)
- Compris : 1 rallonge 3", 1 mini lubrificateur



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis