

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

© COPYRIGHT - By -

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			
AI	-						
PROJECT NO.: E92-52625		C3		REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKH	RRP
		C4		REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KK	HMR
		C5		ECR-10-026307	20JAN11	KK	HMR

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE /mm	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	L ₁ /mm	L ₂ /mm	d ₁ /mm	s ₁ /mm	d ₂ /mm	s ₂ /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT PIECES PER BAG STÜCK PRO BEUTEL	
	mm ²	AWG											
966 066-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE HELLBLAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-2	0.25	23	10	LONG	LIGHT BLUE HELLBLAU	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE TÜRKIS	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-4	0.34	22	10	LONG	TURQUOISE TÜRKIS	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY GRAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE ORANGE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-9	0.75	18	10	NORMAL	WHITE WEISS	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
1-966 066-0	1.00	17	10	NORMAL	YELLOW GELB	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
1-966 066-1	1.50	16	12	SEMILONG	RED ROT	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
1-966 066-5	6.00	10	14	NORMAL	BLACK SCHWARZ	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100	
1-966 066-6	0.14	26	8	LONG	GREY GRAU	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
1-966 066-7	0.50	20	8	SHORT	ORANGE ORANGE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
1-966 066-8	0.50	20	12	SEMILONG	ORANGE ORANGE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
1-966 066-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE WEISS	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-0	0.75	18	12	SEMILONG	WHITE WEISS	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-1	0.75	18	14	LONG	WHITE WEISS	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-2	1.00	17	8	SHORT	YELLOW GELB	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-3	1.00	17	12	SEMILONG	YELLOW GELB	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
2-966 066-4	1.00	17	14	LONG	YELLOW GELB	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-5	1.50	16	10	NORMAL	RED ROT	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-6	1.50	16	20	LONG	RED ROT	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
2-966 066-7	2.50	14	10	NORMAL	BLUE BLAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-8	2.50	14	14	SEMILONG	BLUE BLAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
2-966 066-9	2.50	14	20	LONG	BLUE BLAU	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSELETE
3-966 066-0	4.00	11	11	NORMAL	GREY GRAU	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	
3-966 066-1	4.00	11	14	SEMILONG	GREY GRAU	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	
3-966 066-2	4.00	11	20	LONG	GREY GRAU	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	OBSELETE
3-966 066-3	6.00	10	20	LONG	BLACK SCHWARZ	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100	
3-966 066-4	10.00	7	15	NORMAL	IVORY ELFENBEIN	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSELETE
3-966 066-5	10.00	7	21	LONG	IVORY ELFENBEIN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSELETE
3-966 066-6	16.00	6	15	NORMAL	GREEN GRÜN	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSELETE
3-966 066-7	16.00	6	21	LONG	GREEN GRÜN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	
3-966 066-8	25.00	3	19	NORMAL	BROWN BRAUN	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 066-9	25.00	3	25	LONG	BROWN BRAUN	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
4-966 066-0	35.00	2	19	NORMAL	BEIGE BEIGE	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
4-966 066-1	35.00	2	28	LONG	BEIGE BEIGE	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	OBSELETE
4-966 066-2	50.00	1	25	NORMAL	OLIVE OLIV	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	
4-966 066-3	50.00	1	30	LONG	OLIVE OLIV	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	

1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.

2 RECOMMENDED STRIP LENGTH

3 TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG

4 COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDM ÜLLER STANDARD

5 MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1

6 USE HAND TOOL 539660-1

7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM-QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.

2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE

3 ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT

4 FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDM ÜLLER STANDARD

5 MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG:d₂ MIN.-0.1

6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R.SCHMIDT 04-DEC-92	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm		CHK W.BÖCK 13-JAN-93	TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 29-NOV-00	RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL PP/E-Cu		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	SIZE A2	CAGE CODE 00779
FINISH/OBERFL.: S _n COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=966066	SCALE MASSSTAB
		WEIGHT GEWICHT	SHEET BLATT	REV C5
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SHEET BLATT

1471-9 (3/11)