

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 电子模块外壳

2941507

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2941507>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



壳体，壳体，带通风栅，宽度: 175 mm，深度: 125 mm，颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)，交叉连接: 不带总线连接器，横向连接器的位置编号: 不相关

优势

- 坚固的壳体技术
- 可以轻松卡接安装到符合EN 60715标准的对称DIN导轨上
- 电子设备的防触摸和防污染保护安装
- 可灵活安装不同的连接元件（从高位连接器到电子设备固定式连接器）

商业数据

订货号	2941507
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACHCDA
产品关键代码	ACHCDA
目录页面	页码737 (C-1-2013)
GTIN	4017918080471
单件重量（含包装）	665.4 g
单件重量（不含包装）	661 g
原产地	DE

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 电子模块外壳

2941507

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2941507>




技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	壳体
壳体系列	CM
产品系列	CM LG
类型	封闭壳体，通风孔
型号	壳体

尺寸

尺寸图	
宽度	175 mm
深度	125 mm
长度	125 mm

材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	聚碳酸酯，纤维增强型
表面特性	未处理

环境和真实条件


环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------


图纸

尺寸图




尺寸 A: 155 mm ; 尺寸 B: 125 mm ; 尺寸 C: 175 mm

尺寸图




尺寸图



尺寸D : 100.0 mm ; E : 80.0 mm ; G : 160.0 mm ; H : 112.0 mm

空间补偿销1-4 : 高25 mm , $\varnothing$ 4 mm

尺寸图



PCB 1, 7 : 尺寸A : 165.5 mm ; B : 131.5 mm ; C : 0 mm

PCB 8, 10, 11, 13 : 尺寸A : 115.5 mm ; B : 139.0 mm ; C : 0 mm


CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 电子模块外壳

2941507

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2941507>



示意图



CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 电子模块外壳



2941507

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2941507>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 电子模块外壳



2941507
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2941507>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn