



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX4D7
Type de circuit de commande	Cc standard
[Uc] tension circuit de commande	48 V CC
Résistance moyenne	107 Ohm à 20 °C
Inductance de circuit fermé	7,5 H
Produits compatibles	LC1D80
Endurance mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <60 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Perte de niveau: 0,1 à 0,3 Uc (at <55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (at <55 °C)
Constante de temps	75 ms
Puissance d'appel maximale en W	22 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	22 W à 20 °C

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Poids du produit	0,68 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises