




安全继电器



XPSPVK1184

主要信息

产品系列	Preventa安全自动化
产品类型	Preventa安全模块
安全模块名称	XPSPVK
安全模块应用	用于动态监控双体螺线阀
模块功能	动态监控双体螺线阀
安全等级	可以达到 PL e/ 4类 符合 ISO 13849-1 能达到 SILCL 3 符合 IEC 62061
安全可靠的数据	MTTFd = 90.2 years 符合 ISO 13849-1 DC = 0...99 % 符合 ISO 13849-1 PFHd = 1.25E-8 1/h 符合 IEC 62061
额定电源电压 [Us]	24 V 直流 - 10...10 %
输出类型	继电器, 1 NO 传输功能 + 1 NC 反馈回路 电路, Volt-free
其他回路的数量	4 个固态输出
柜体类型	可拆卸

补充信息

最大功耗 W	9 W
分断能力	180 VA 保持 AC-15 C300 继电器输出 1800 VA 浪涌 AC-15 C300 继电器输出
分断能力	10 mA 在...上 48 V 适用 固态输出电路 20 mA 在...上 24 V 适用 固态输出电路 1.5 A 在...上 24 V (DC-13) 时间常数: 50 ms 适用 继电器输出
约定发热电流 [Ith]	2.5 A
与继电器配合使用的熔丝	4 A gG 适用 继电器输出 符合 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 第 200 部分
最小输出电流	10 mA 适用 继电器输出
最小输出电压	17 V 适用 继电器输出
Maximum response time on input open	40 ms
额定绝缘电压 [Ui]	300 V (污染等级 2) 符合 IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 第 1 部分
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 过电压种类 III 符合 IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 第 1 部分
本地信号指示	8 个 LED
机柜材料	聚碳酸脂
端子块数量	32
接线能力	外加螺丝夹终端, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带接线端子 外加螺丝夹终端, 2 x 2.5 mm² 不带接线端子

免责声明：本文档不构成产品使用指南，产品的规格性能或同源性

安装方式	35 mm DIN 导轨
深度	118 mm
高度	73 mm
宽度	152 mm
净重	817.2 g

环境

符合标准	IEC 60947-5-1 IEC 692 IEC 60204-1
产品认证	UL TÜV CSA
IP 保护等级	IP10 (螺钉端子) 符合 IEC 60529 IP40 (机柜) 符合 IEC 60529
运行温度	-10...55 °C
贮存环境温度	-25...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.0 cm
Package 1 Width	14.2 cm
Package 1 Length	22.5 cm
Package 1 Weight	790.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	7.033 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

无汞
- ✓

Rohs 豁免信息

是
- ✓

无 Pvc

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息