




GLCTE30-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	84 mm	Largeur de bride
H	112 mm	Hauteur de bride
U	39,1 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	19.460 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.310 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	475 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	12.000 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,4 kg	Poids

Cotes de montage

J	90,5 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats



Dimensions

A ₁	20,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	11,4 mm	Distance piste
B ₁	35,7 mm	Largeur totale du collier de blocage
B ₃	38,6 mm	Distance housing centre to cap end
S ₁	27,7 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	44,5 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEH.GLCTE06-TV-WHT	Corps de palier
GE30-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK06-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.