




Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900



Caractéristiques du produit		
Type d'arbre	arbre plein	
Diamètre de l'arbre [mm]	6	
Application		
Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm	
Exactitude / déviations		
Précision	± 0,02 % FSO	
Répétabilité	± 0,006 % FSO	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...85	
Température de stockage [°C]	-40...85	
Humidité de stockage [%]	5...95; (sans condensation)	
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Données mécaniques		
Poids [g]	598,5	

E61439



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900

Diamètre de la bride ISO	[mm]	58		
Matières		boîtier: aluminium; fil de mesurage: inox recouvert de polyamide		
Type d'arbre		arbre plein		
Diamètre de l'arbre	[mm]	6		
Longueur de mesure maximale	[mm]	1900		
Circonférence de la bobine de fil	[mm]	150		
Diamètre fil	[mm]	0,45		
Raccordement fil		5,5; (œillet)		
Caractéristiques fil		vitesse max. du fil	[m /s]	2
		accélération max. du fil	[g]	12
		force de rétraction max.	[N]	5
		force de rétraction min.	[N]	3,5
Bride de fixation		Flasque synchro		
Remarques				
Unité d'emballage		1 pièces		

E61439



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900

Diagrammes et courbes

Montage

